

Lista de material, instrumental y equipo para OPERATORIA DENTAL

- Uniforme según reglamento
 - Bata reglamentaria blanca para clínica, azul para laboratorio
 - Cofia (para clínica debe ser desechable y para laboratorio desechable o de tela)
 - Cubrebocas en todo momento
 - Careta
 - Lentes de protección para el paciente
- Instrumental de exploración (1 x 5)
 - Espejo bucal #5 plano vista doble
 - Pinzas de exploración parte activa estriada sin seguro
 - Explorador dental #5
 - 2 Cucharillas para dentina (1.5 y 2.5 mm) (Trabajo en Clínica)
 - Sonda periodontal OMS
 - Recipiente de cierre hermético para el resguardo del material usado al término de la sesión clínica
- Jeringa de anestesia carpule
- Instrumental para aislamiento
 - Kit de grapas System 9 Hygenic
 - Pinzas Portagrapas tipo Ivory
 - Perforadora para dique de hule
 - Arco de Young metálico o plástico (NO articulado)
 - Tijeras pequeñas con punta aguda
 - “wedjets” stabilizing cords (Coltene Hygienic)
 - Optragate tamaño XS boca pequeña, S (pequeño) para boca mediana adulto, R tamaño regular
- Instrumental para obturación con amalgama
 - Portamalgama doble de pistón
 - Condensador Hollenback H1 punta plana
 - Condensador Mortonson No.2
 - Recortador Hollenback 1/2
 - Recortador Cleoide-discoide
 - Bruñidor huevo
 - Bruñidor westco 21
 - Godete metálico para amalgama
- Sistema matriz para obturaciones proximales
 - Porta banda Tofflemire o;
 - Sistema matriz de anillo (twinring o, supermat adapt Kerr o, Unimatrix TDV)
 - Banda matriz metálica de acuerdo al sistema adquirido
 - Banda celuloide
 - Cuñas de madera o plástico
- Instrumento retractor Pascal liso
- Instrumentos para composite Miltex o; Hu-Friedy o; Premier (espátula/empacador y espátula/westco 21)
- Espátula para cemento 313 (espátula mini / aplicador de dycal)
- Espátula para cemento metálica 24-A

- Espátula para cemento de plástico
- Pieza de mano de alta velocidad **cuatro entradas**
- Pieza de mano de baja velocidad con contrángulo **cuatro entradas**
- Lubricante para pieza con aplicador
- Lámpara para resinas LED. Especificaciones:
 - Intensidad lumínica de mínimo 1000 mw/cm²;
 - Longitud de onda 450nm a 515nm
 - Con ventilador
- Fresero
- FRESAS ALTA VELOCIDAD (FG) CARBURO
 - Bola 1, 2, 3
 - Pera 330, 331L
 - Truncocónica 701, 1170, 1171, 1171L
 - Cilíndrica 1556, 1557,1558
 - “SMART BURS” S:S: White... bola 2,4,6,8 * opcional (Trabajo en Clínica)
 - Fresas bruñidoras de carburo 12 hojas (bola 1 y 2, flama corta, fisura, balón)
 - Fresas para desgastar metal “Shark Burs” (bola y fisura) (Trabajo en Clínica)
- FRESAS ALTA VELOCIDAD (FG) DIAMANTE (MANI)
 - Punta de lápiz TC21F (código rojo), TC21EF (código amarillo)
 - Balón FO30F (código rojo)
 - Punta de flama FO20EF (código amarillo)
- Espátula 7a
- Espátula de lecrón
- Xacto
- Loseta de vidrio
- Godete de vidrio o silicón
- Estuche/charola para resinas con cubierta
- Lija interproximal diamantada de Jiffy o; Microcut y sierra diamantada de TDV o; cinta profiláctica diamantada de TDV
- Discos de lija Supersnap (shofu) o; Superfix (TDV) o; Soflex (3M) con su respectivo mandril para contrángulo
- Kit para terminado y pulido de composites con puntas y copas de goma
 - Enhance puntas silicón (Dentsply) o; Astropol puntas silicón (Ivoclar) o; Kerr Hawe o; Polishing kit (TDV)
- Teflón dental (Isotape -TDV) opcional*
- Clorhexidina (cavity cleanser o concepsis)
- Solución reveladora de caries (se sugiere evitar el color rojo)
- Glicerina líquida (DeOx, liquid strip, oxygone)
- Jeringa de Pasta pulidora de diamante
- Pulidor Amalgloss para amalgamas
- Cepillos y copas para profilaxis (para contrángulo)
- Hilo dental
- Campo de trabajo (tela o papel tipo babero)
- Lámpara frontal (opcional)
- Tipodonto Frasco con todos los dientes (final de semestre)
- Tipodonto económico
- Diques de hule

- Jeringa hipodérmica de 10 ml.
- Óxido de cinc y eugenol
- Jeringa de resina fluída (económica)
- Cápsulas de amalgama
- Kit de resina Prime Dent (que la caja contenga adhesivo dentinario y pinceles, ácido fosfórico al 37% y 2 jeringas de composite con su bloque de papel para colocarla)
- Microbrush tamaño mediano
- Algodón y gasas
- Cepillo de dientes
- MÁSCARA PARA CABEZAL DE SIMULADOR. (LABORATORIOS 1 Y 2)

disponibles de mascaratas para simuladores frasaco

DESCRIPCION	FOTO
Línea Frasaco Mascara Interna	
Línea Frasaco Mascara Externa	

Nota: Los recursos subrayados son exclusivos para el trabajo en laboratorio. El resto del material y equipo es obligatorio tanto para laboratorio como para clínica